



Wiring Device-Kellems

Kellems Wire Management, Liquidtight System, SwivelLok® Multi-Position Male Liquid Tight Connector, 3/4", non métallique, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PS0759NBK](#)

Raccord non métallique étanche Polytuff® SwivelLok® à positions multiples 3/4".

Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
- Le joint torique en néoprène assure une étanchéité aux liquides
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement
- Pivote dans n'importe quelle position, de droite à 90°.

Générale

Application	Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II
Matériau	Nylon
Type	Raccords non métalliques étanches PolyTuff® SwivelLok



Documentation

[Engineering Drawing - PS0759NBK AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1859_INSTALLINST](#)
[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Literature - Industrial Solutions](#)
[Sales Drawings - WDK_PS0759N_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

Produits reliés

G1075 - Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 3/4", 100 pieds
B2075 - Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 3/4", 100 pieds, noir



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-PS0759NBK-SPEC-FR | REV 10/2023