

Signal et contrôle, Linkosity, cordons, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 10A 600V AC, code de fil PE, 25' de longueur



Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PS1012PE025](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordons, câble à double extrémité, 2) raccords à 90 degrés, 4 fils, 10A 600V AC, code de fil PE, longueur 25'.

Général

Numéro de catalogue	PS1012PE025
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Alimentation par conduit Boîte précâblée
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	12-Pole
CUP	783585185033

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Connectivité	Branchez-vous
Courant / Intensité nominale	10 A
Valeur nominale actuelle	10 A
Phase	Contrôle monophasé
Tension Rating	250V AC Max kV
Puissance	2500

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre par 13 fils
Wire Size	#12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2038_INSTALLINST](#)
[Spécifications - PS1012PE025](#)
[Spécifications - PS1012PE025](#)

