

Passage non métallique, Super BaseTrak, base, couvercle, 10 pieds

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PS3BC10](#)

Passage non métallique, Super BaseTrak, base, couvercle, 10'.



Caractéristiques

- UL Listed and CSA Certified to 600 volts
- Single and two channel latching raceways are dual-rated for both power and data applications, reducing inventory requirements
- Listé UL et certifié CSA à 600 volts
- les goulottes à verrouillage à un et deux canaux sont à double classification pour les applications d'alimentation et de données, réduisant les besoins d'inventaire

Performance

- Environnement - Résistance à la flamme - UL94V-0
- Environnement - Plage de température - -25,6° à 158° F

Général

Numéro de catalogue	PS3BC10
Couleur	
La construction	Plastique extrudé
Type de couverture	Amovible
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de boîtier	Classement NEMA 1
Type d'article	PS3, Super BaseTrak à 3 canaux
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Thermoplastique
Série	PS3
Style	Trois canaux
Type	
CUP	783585090047

Dimensions

Longueur	10 pieds
Largeur	6,7 pouces

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Norme CSA C22.2 n° 62 • E118895 / E119190 • Norme UL UL 5A
Emplacement non dangereux	Non dangereux

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PS3BC10 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PS3BC10_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1608_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK S-61 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring PS3BC10 Specification Sheet](#)
[Spécifications - PS3BC10](#)