

Passage non métallique, Série non métallique PlugTrak, PLUGTRAK, 5', 15A 125V, 1 circuit, inviolable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PT155112TR](#)

Passage non métallique, Série non métallique PlugTrak, PLUGTRAK, 5', 15A 125V, 1 circuit, inviolable.

Caractéristiques

- Disponible en longueurs de 5 ou 6 pieds
- Plusieurs configurations d'espacement
- PlugTrak® câblé s'adapte aux raccords et boîtes LANTrak®.

Performance

- Électrique - Résistance à l'écrasement - 300 lbs.
- Électrique - Résistance à l'impact - 5 ft. lbs
- Électrique - Capacité de prise - NEMA 5-15R & 5-20R
- Environnement - Résistance à la flamme - UL94V-0
- Environnemental - Plage de température - -25,6° à 158° F
- Mécanique - Fil - cuivre toronné #12 AWG

Général

Numéro de catalogue	PT155112TR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	PlugTrak précâblé
Nombre de réceptacles	5
Série	Non-métallique
Style	Tamper Resistant
Type	
CUP	783585455952

Dimensions

Longueur	5 pieds
----------	---------



Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 VAC

Chef d'orchestre

Wire Size	#12 AWG THHN
-----------	--------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Norme CSA C22.2 n° 62 • E118895 / E119190 • Norme UL UL 5A
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PT155112TR AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PT155112TR_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2474_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK S-62 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring PT155112TR Specification Sheet](#)
[Spécifications - PT155112TR](#)