

Raccord de sol de 2" de diamètre

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [PT27A](#)

Série de piédestal à traversée coupe-feu, raccord au sol de 2".



Performance

- Capacité de câblage électrique - Jusqu'à dix fils de type THHN #12 AWG, ou jusqu'à six fils de type THHN #12 AWG et deux fils de type THHN #10 AWG.
- Capacité de câblage voix/données : jusqu'à deux câbles téléphoniques/données à 25 paires (100 conducteurs téléphoniques/données de calibre 22 AWG) ou jusqu'à deux câbles de données IBM de type 2.
- Mécanique - Section max. Section transversale Cu - 1/2" Power EMT .0461 sq. in., 3/4" Low Voltage EMT .0500 sq. in.
- Mécanique - Restrictions d'espacement UL - Minimum de 2 pieds c. à c. et pas plus d'une unité pour chaque 65 pieds carrés de surface de plancher dans chaque travée.

Général

Numéro de catalogue	PT27A
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Raccord de sol traversant
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	N/A
Style	Raccords de sol
CUP	783585076157

Dimensions

Taille de l'affichage

Produit de taille standard

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)

- Résistance au feu - R8429
- Boîte de sortie - E31999

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PT27A AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PT27A_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1901_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK P-45 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK P-34 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK P-46 Catalog Page](#)
[Spécifications - PT27A](#)
[Spécifications - PT27A](#)