

Prise de courant 15A pour comptoir
de cuisine, encastrée, aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RCT201ALU](#)

Prise de courant de comptoir de cuisine 15A, encastrée,
aluminium.



Caractéristiques

- Testé pour les déversements d'eau
- Répertoire UL pour une installation sur un comptoir.
- Prêt pour l'installation permanente (convient aux câbles MC ou aux câbles à gaine non métallique).
- La fonction de poussée vers le bas et d'ouverture est conçue pour un minimum de 10 000 cycles.
- Installation facile - il suffit de l'insérer et de la serrer.

Général

Numéro de catalogue	RCT201ALU
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2
Série	Récipient de comptoir
Style	Flush
Type	Puissance seulement
CUP	883778308017

Dimensions

Dimensions	4.20 in x 4.20 in x 6.48 in
Hauteur	6.48 en
Longueur	4,2 pouces
Largeur	4,2 pouces

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - RCT201ALU AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_RCT201_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Residential Catalog](#)
- [Littérature - Residential Product Guide](#)
- [Littérature - UL Listed for Countertop Installation](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2741_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-25 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring RCT201ALU Specification Sheet](#)
- [Spécifications - RCT201ALU](#)
- [Vidéo - Hubbell Tri-Power Pop-Up Receptacle](#)
- [Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles](#)
- [Vidéo - Countertop Receptacles](#)