

## LINKOSITY, prise femelle, 4 pôles, 10A, longueur 10'.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [RF1004PA010](#)

LINKOSITY, prise femelle, 4 pôles, 10A, longueur 10'.



### Général

Número de catalogue	RF1004PA010
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Réceptacle femelle
Matériau	Composite
Nombre de pôles	4 pôles
CUP	783585243160

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Courant / Intensité nominale	10 A
Valeur nominale actuelle	10 A
Tension Rating	600V Max kV
Puissance	6000

### Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#16 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	4

### Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

### Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - RF1004PA010 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_RF1004PA010\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - Linkosity Wiring System](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING\\_PD2039\\_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - RF1004PA010](#)
- [Spécifications - RF1004PA010](#)