

## Prise média J-Load, 20A 125V réceptacle inviolable, 2 ports, cadre décoratif, amande

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [RJ62ALTR](#)

J-Load Media Outlet, 20A 125V Tamper Resistant Receptacle, 2-Port, Decorator Frame, Almond.



### Caractéristiques

- Montage sur boîte personnalisée
- Accepte n'importe quelle configuration de prise encliquetable
- Isole la basse tension et l'alimentation dans le même boîtier

### Général

Numéro de catalogue	RJ62ALTR
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amande</li><li>•</li></ul>
Contact	Laiton
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Cadre et réceptacle uniquement
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Température nominale	Par TIA
CUP	883778302633

### Dimensions

Taille de l'affichage	1-Gang Standard Sized
-----------------------	-----------------------

### Caractéristiques électriques

Connectivité	Vis d'extrémité pour le réceptacle
--------------	------------------------------------

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Manuels d'installation - WIRING\\_PD2198\\_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - RJ62ALTR](#)
- [Spécifications - RJ62ALTR](#)
- [Spécifications - RJ62ALTR](#)