

Prise média J-Load, prise 15A 125V
inviolable, prise Cat 6, F Coax,
cadre décoratif, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RJ650BKTR](#)

J-Load Media Outlet, 15A 125V Tamper Resistant Receptacle, Cat 6 Jack, F Coax, Decorator Frame, Black.



Caractéristiques

- Custom box mounting
- Accepts any snap fit jack configuration
- Isolates low voltage and power in the same box
- Montage sur boîtier personnalisé
- Accepte n'importe quelle configuration de prise encliquetable
- Isole la basse tension et l'alimentation dans le même boîtier

Général

Numéro de catalogue	RJ650BKTR
Couleur	
Contact	Cuivre au béryllium, laiton
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Unité complète
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Température nominale	Par TIA
CUP	883778302466

Dimensions

Taille de l'affichage	1-Gang Standard Sized
-----------------------	-----------------------

Caractéristiques électriques

Connectivité	Vis d'extrémité pour le réceptacle
Résistance des contacts	100 Ohm
Tension de résistance	1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	5-15R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - RJ650BKTR AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_RJ650TR_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Littérature - Residential Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2198_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-22 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-18 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-27 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-21 Catalog Page](#)
- [Spécifications - WIRING_RJ650BKTR_spec](#)
- [Spécifications - RJ650BKTR](#)
- [Vidéo - Tradeselect Devices](#)
- [Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles](#)