

## Porte-lampes à incandescence, culot moyen, 2 pièces pour montage en surface

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [RL161](#)

Porte-lampes à incandescence, culot moyen, 2 pièces pour montage en surface.



### Général

Numéro de catalogue	RL161
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Douilles de rechange pour lampes à incandescence
Taille de la lampe	Base moyenne
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage en surface 2 pièces
Série	Porte-lampes
Type	Montage en surface et sur panneau, base moyenne
CUP	883778304149

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	2.64 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	2.64 A
Valeur nominale actuelle	2.64 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	250V AC kV

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	C/US UL Listed
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_RL161\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2364\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK BB-8 Catalog Page](#)  
[Spécifications - RL161](#)  
[Spécifications - WIRING\\_RL161\\_spec](#)