

## Adaptateur, qualité résidentielle, prise de courant de base moyenne, 2) prises, chaîne de traction, 15A 125V, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [RL202](#)

Adaptateur, qualité résidentielle, prise de courant à base moyenne, 2) prises, chaîne de traction, 15A 125V, blanc.



### Général

Numéro de catalogue	RL202
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Douilles de rechange pour lampes à incandescence
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Plug-in
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Accessoires pour porte-lampe
Type	Incandescent, culot moyen
CUP	883778112270

### Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Courant / Intensité nominale	10 A
Valeur nominale actuelle	10 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125V/250V kV
Puissance	Multi

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
----------------	--------------------------

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	C/US UL Listed
Nema Rating	Non-NEMA

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - RL202 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_RL202\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)  
[Page du catalogue - WDK BB-9 Catalog Page](#)  
[Spécifications - RL202](#)  
[Spécifications - WIRING\\_RL202\\_spec](#)  
[Spécifications - RL202](#)