

Porte-lampes et douilles, culot Mogul, démarrage par impulsion 4KV, fils de 12", montage à vis

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RL4221](#)

Porte-lampes et douilles, culot Mogul, démarrage par impulsion 4KV, fils de 12", montage à vis.

Performance

- Electrique - Puissance - 1500W, 600V Max, 5KV Pulse
- Mécanique - Logement des bornes - Fils conducteurs : #14 AWG SF-2 (SEW-2) 200° C, 600V tresse en verre, 12 pouces de long, fil dénudé 1/2 pouce

Général

Numéro de catalogue	RL4221
Couleur	Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Douilles de rechange pour lampes à incandescence
Taille de la lampe	Base Mogul
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Série	Porte-lampes
Type	HID Incandescent, Porcelain Keyless
CUP	883778304033



Caractéristiques électriques

Intensité nominale	2.5 A
Connectivité	Plombs de 12 pouces
Courant / Intensité nominale	2.5 A
Valeur nominale actuelle	2.5 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	600V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_RL4221_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2362_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK BB-8 Catalog Page](#)
- [Spécifications - RL4221](#)
- [Spécifications - RL4221](#)
- [Spécifications - RL4221](#)