

Supports de lampes fluorescentes,
type compact, 18-55 Watt 2G11,
montage horizontal, encliquetage

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RL42G11HSM](#)

Supports de lampes fluorescentes, type compact, 18-55 Watt 2G11, montage horizontal, encliquetage.

Performance

- Électrique - Puissance - Type de lampe 26-32 W, 75 W, 600 V
- Mécanique - Logement des bornes - Bornes à enfoncer pour fils solides ou torsadés de calibre 18 AWG et fils dénudés de 7/16 de pouce.

Général

Numéro de catalogue	RL42G11HSM
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Douilles fluorescentes
Taille de la lampe	2-G11 Base 4) Broche
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Vis horizontale vers le bas
Série	Porte-lampes
Type	Fluorescents compacts
CUP	883778303968



Caractéristiques électriques

Connectivité	Bornes à vis
Valeur nominale actuelle	Téléphone/CATV
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	600V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• C/US Référencé UL • Certifié CSA
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_RL42G11HSM_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2365_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK BB-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - WIRING_RL42G11HSM_spec](#)
- [Spécifications - RL42G11HSM](#)