

Porte-lampes et douilles, culot moyen, sans clé, 600W 600V AC, 6" fils, plastique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RL8506](#)

Porte-lampes et douilles, culot moyen, sans clé, 600W 600V AC, fils de 6", plastique.



Général

Numéro de catalogue	RL8506
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Douilles à incandescence
Taille de la lampe	Base moyenne
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Série	Porte-lampes
Type	Plastique
CUP	883778112027

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	1.1 A
Connectivité	Queues de cochon de 6 pouces
Courant / Intensité nominale	1.1 A
Valeur nominale actuelle	1.1 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	600V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	C/US UL Listed
--------------------------	----------------

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	2250

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - RL8506 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_RL8506_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2478_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK BB-6 Catalog Page](#)
- [Spécifications - RL8506](#)
- [Spécifications - WIRING_RL8506_spec](#)