

Porte-lampes et douilles, culot moyen, chaîne de traction, 600W 125V, prise 5-15R, vis de fixation, porcelaine

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [RL8822](#)

Porte-lampes et douilles, culot moyen, chaîne de traction, 600W 125V, prise 5-15R, vis de fixation, porcelaine.



Général

Numéro de catalogue	RL8822
Couleur	Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Douilles à incandescence
Taille de la lampe	Base moyenne
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Série	Porte-lampes
Type	Porcelain
CUP	883778112096

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	5.28 A
Connectivité	2) Vis du terminal
Courant / Intensité nominale	5.28 A
Valeur nominale actuelle	5.28 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	125 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	C/US UL Listed
--------------------------	----------------

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - RL8822 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_RL8822_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2478_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK BB-6 Catalog Page](#)
[Spécifications - RL8822](#)
[Spécifications - RL8822](#)
[Spécifications - RL8822](#)
[Spécifications - RL8822](#)