

TradeSelect, réceptacle à lame droite, montage sur panneau simple, 30A 125/250V, 3 pôles, 4 fils, mise à la terre, 14-30R, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RR430PM](#)

TradeSelect, réceptacle à lame droite, montage sur panneau simple, 30A 125/250V, 3 pôles, 4 fils, mise à la terre, 14-30R, noir.

Général


Numéro de catalogue	RR430PM
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Usage intensif
Type	Réceptacle unique
CUP	883778100727

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V
Tension nominale Description	125/250 V
Puissance	7500



Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	14-30R

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - RR430PM AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_RR430PM_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2193_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK Z-17 Catalog Page](#)
[Spécifications - RR430PM](#)
[Spécifications - WIRING_RR430PM_spec](#)
[Vidéo - Tradeselect Devices](#)