

TradeSelect, réceptacle à lame droite, montage sur panneau simple, 50A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, 14-50R, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RR450PM](#)

TradeSelect, réceptacle à lame droite, montage sur panneau simple, 50A 125/250V, 3 pôles, 4 fils, mise à la terre, 14-50R, noir.

Général

Numéro de catalogue	RR450PM
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Série	Usage intensif
Type	Réceptacle unique
CUP	883778100758

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V
Tension nominale Description	125/250 V
Puissance	12500



Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#6 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	14-50R

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	4400

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - RR450PM AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_RR450PM_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2193_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-17 Catalog Page](#)
- [Spécifications - WIRING_RR450PM_spec](#)
- [Spécifications - RR450PM](#)
- [Vidéo - Tradeselect Devices](#)