

TradeSelect, réceptacle à lame droite, montage sur panneau simple, 50A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, 14-50R, noir, avec plaque

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RR450WIPCN](#)



TradeSelect, réceptacle à lame droite, montage sur panneau simple, 50A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, 14-50R, noir, avec plaque.

Général

Numéro de catalogue	RR450WIPCN
Couleur	<ul style="list-style-type: none">NoirNoir
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	A bride simple
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
CUP	883778301865

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 VAC
Puissance	12500

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre 4 fils
Wire Size	#10 AWG Min #6 AWG Max

Certifications et conformité

Nema Rating	14-50R
-------------	--------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - RR450WIPCN AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_RR450WIPCN_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2193_INSTALLINST](#)
[Spécifications - RR450WIPCN](#)
[Spécifications - RR450WIPCN](#)
[Spécifications - RR450WIPCN Specification Sheet](#)

