

TradeSelect, prise double décorative à lame droite, moins d'oreilles, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, ivoire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [RRD15KI](#)



TradeSelect, prise double décorative à lame droite, moins d'oreilles, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, ivoire.

Général

Numéro de catalogue	RRD15KI
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	883778100666

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Fil de poussée et fil latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	100
---------------------	-----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - RRD15KI AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_RRD15KI_DRAWINGS_PDF](#)
[Spécifications - RRD15KI](#)

