

## TradeSelect, prise double décorative à lame droite, mise à la terre automatique, 15A 125V, 2 pôles, mise à la terre 3 fils, 5- 15R, marron

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [RRD15SI](#)



TradeSelect, prise double décorative à lame droite, mise à la terre automatique, 15A 125V, 2 pôles, mise à la terre 3 fils, 5- 15R, marron.

### Général

Numéro de catalogue	RRD15SI
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>Ivoire</li><li></li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	883778100161

### Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Fil de poussée et fil latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC
Puissance	1875

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre 3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - RRD15SI AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_RRD15SI\\_DRAWINGS\\_PDF](#)  
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)  
[Spécifications - RRD15SI](#)  
[Spécifications - RRD15SI](#)  
[Spécifications - RRD15SI](#)  
[Spécifications - RRD15SI](#)  
[Vidéo - Tradeselect Devices](#)

