

TradeSelect, dispositifs à lame droite, qualité résidentielle, prises, décorateur simple, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-20R, auto-mise à la terre

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RRD201W](#)

TradeSELECT® Lame droite de qualité résidentielle, décorateur simple, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, mise à la terre automatique.



Général

Numéro de catalogue	RRD201W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Décorateur simple
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	883778100376

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Côté câblé
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC
Puissance	2500

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#14 AWG à #12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - RRD201W AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_RRD201_DRAWINGS_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2131_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - RRD201W](#)
- [Spécifications - Wiring_RRD201W_spec](#)
- [Vidéo - Tradeselect Devices](#)