HUBBELL
Wiring Device-Kellems

TradeSelect, Interrupteur décoratif, qualité résidentielle, interrupteur à bascule, usage général AC, trois voies, 15A 120/277V AC, Push Back et Side Wired

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue RSD315GY

Interrupteur décoratif TradeSELECT®, de qualité résidentielle, à bascule, à usage général, à trois voies, 15A 120/277V AC, à câblage arrière et latéral.

Charactéristiques

- Smooth, quiet rocker
- Self-grounding feature is standard
- Ultrasonically welded cover and base
- Bascule lisse et silencieux
- La caractéristique d'auto-mise à la terre est standard
- Couverture et base soudés par ultrasons
- Bascule lisse et silencieuse
- fonction d'auto-mise à la terre standard
- couvercle et base soudés par ultrasons

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1 500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Endurance - 30 000 cycles minimum
- Électrique - Tension de service maximale - 120 V
- Électrique - Surcharge - 1,5 fois la valeur nominale
- Environnement - Inflammabilité - UL V0
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 60°C en continu
- minimum -20°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil arrière et latéral : Fil arrière et latéral : #14 AWG min. - #12 AWG max. fil de cuivre solide et toronné uniquement
- fil de poussée : #14 AWG fil de cuivre solide uniquement

Général

Numéro de catalogue	RSD315GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
CUP	883778101267

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié CSA • Homologué UL E3896

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	9000

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - RSD315GY AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_RSD315_DRAWING_PDF
Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®
Page du catalogue - WDK Z-3 Catalog Page
Spécifications - WIRING_RSD315GY_spec
Spécifications - RSD315GY
Vidéo - Tradeselect Devices

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés