

TradeSelect, Interrupteur décoratif, qualité résidentielle, interrupteur à bascule, usage général AC, trois voies, 15A 120/277V AC, Push Back et Side Wired

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RSD315W](#)

TradeSelect, Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur décoratif, qualité résidentielle, interrupteur à bascule, usage général AC, trois voies, 15A 120/277V AC, câblage arrière et latéral, blanc.



Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1 500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Endurance - 30 000 cycles minimum
- Électrique - Tension de service maximale - 120 V
- Électrique - Surcharge - 1,5 fois la valeur nominale
- Environnement - Inflammabilité - UL VO
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 60°C en continu
Minimum -20°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil arrière et latéral : Fil arrière et latéral : #14 AWG min. - #12 AWG max. fil de cuivre solide et toronné uniquement
- fil de poussée : #14 AWG fil de cuivre solide uniquement

Général

Numéro de catalogue	RSD315W
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Blanc• Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
CUP	883778101250

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA• Homologué UL E3896
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	9000

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - RSD315W AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_RSD315_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
[Littérature - Residential Catalog](#)
[Littérature - Residential Product Guide](#)
[Page du catalogue - WDK Z-3 Catalog Page](#)
[Spécifications - RSD315W](#)
[Spécifications - RSD315W](#)
[Spécifications - WIRING_RSD315W_spec](#)
[Vidéo - Tradeselect Devices](#)

