

TradeSelect, prise cubique, 15A 125V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RT100W](#)



TradeSelect, prise cubique, 15A 125V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, blanc.

Général

Numéro de catalogue	RT100W
Couleur	Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Adaptateurs
Matériau	Composite
Température de fonctionnement	Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact
Série	Robinetts et adaptateurs
CUP	883778112461

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	125 VAC
Puissance	1875

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) C/US UL Listed

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
[Page du catalogue - WDK BB-10 Catalog Page](#)
[Spécifications - RT100W](#)
[Spécifications - RT100W](#)
[Spécifications - RT100W](#)

