

## Série 10" encastrée, sous-plaque, centrale, simple, (2) ouvertures VGA/HDMI/DP

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [S1R10CSPH](#)

Traversées coupe-feu, encastrées série 10", sous-plaque,  
centrale, groupe simple, (2) ouvertures VGA/HDMI/DP.



### Caractéristiques

- Construction en acier
- Peinture poudre blanche
- Comprend le matériel de montage nécessaire

### Général

Type d'accessoire	Centre Sub Plate
Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	S1R10CSPH
Couleur	
La construction	Fabriqué
Matériaux de construction - Principaux	10 Meunt
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture blanche
Type d'article	Composants encastrés de 10" à traversée coupe-feu
Matériau	Acier
Type de montage	Montage à vis
Nombre de prises	(2) Ouvertures VGA/HDMI/DP
Taille	Produit de taille standard
Style	Sous-plaques
Sous marque	SystemOne encastré
Type	Sous-plaques de 10" à encastrer et à traverser
CUP	783585547763

### Chef d'orchestre

Entrée par câble À travers la couverture

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Listé cULus

### Logistique

Quantité de cartons 35

### Documentation

[BIM - Electrical\\_Equipment-Poke\\_Through-Hubbell\\_Wiring-System\\_One-S1R10](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - 10 INCH RECESSED FRPT AutoCAD Drawing](#)  
[Dessin technique - S1R10CSPH AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_S1R10PT\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)  
[Littérature - Hubbell SystemOne 10 Inch Fire-Rated Poke-Throughs](#)  
[Manuels d'installation - PD2815](#)  
[Page du catalogue - WDK P-9 Catalog Page](#)  
[Spécifications - S1R10CSPH](#)  
[Spécifications - Wiring S1R10CSPH Specification Sheet](#)  
[Vidéo - SystemOne 10" FRPT](#)

