

Série encastrée 10", Kit

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [S1R10PTBRS](#)

Traversées coupe-feu, encastrées série 10", Kit, Comprend (1) S1R10PTFIT, (1) S1R10CVRBRS, (2) S1R10PSPREPBRKT, (4) S1R10CBFPT, (3) S1R10PBFBLANK, (1) S1R10PBF075, (1) S1R10CENTERDIV, (1) S1R10PERIMDIV.

Caractéristiques

- A utiliser avec un trou rond de 10,00" à 10,12". Trou rond en béton percé ou formé
- Jusqu'à 2 heures de résistance au feu
- Installation en gradins

Général

Type d'accessoire	Kit FRPT 10
Application - A utiliser sur	Béton
Numéro de catalogue	S1R10PTBRS
Couleur	
La construction	Fabriqué
Matériaux de construction - Principaux	10 Meunt
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Couvercle plaqué laiton brossé
Type d'article	Composants encastrés de 10" à traversée coupe-feu
Matériau	Fabriqué
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Type de montage	Trou de 10" pour la carotte
Taille	Produit de taille standard
Style	Kits FRPT
Sous marque	SystemOne encastré
Type	Kit de traversée encastrée de 10" (Poke Through)
CUP	783585548227



Chef d'orchestre

Entrée par câble

À travers la couverture

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)

- Homologué cULus
- Conforme aux normes ADA
- Référencé UL 514A

Logistique

Quantité de cartons

1

Documentation

[BIM - Electrical_Equipment-Poke_Through-Hubbell_Wiring-System_One-S1R10](#)

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessin technique - S1R10PTBRS AutoCAD Drawing](#)

[Dessin technique - 10 INCH RECESSED FRPTAutoCAD Drawing](#)

[Dessins de vente - WDK_S1R10PT_DRAWING_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Littérature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)

[Littérature - Hubbell SystemOne 10 Inch Fire-Rated Poke-Throughs](#)

[Page du catalogue - WDK P-7 Catalog Page](#)

[Spécifications - Wiring S1R10PTBRS Specification Sheet](#)

[Spécifications - S1R10PTBRS](#)

[Vidéo - SystemOne 10" FRPT](#)