

SystemOne, sous-plaque, cadre
encastré pour (6) modules TracJack
d’Ortronics, prise unique 20A, 125V,
noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [S1SPTRAC](#)


In-Floor Delivery Systems, SystemOne, sous-plaque, cadre
encastré pour (6) modules TracJack d’Ortronics, prise unique
20A, 125V, noir.

Caractéristiques

- Durable Cast Aluminum Construction
- Black Powder Coat Finish
- Large Capacity and Multi-Service Applications
- Open System Subplates for Maximum Data Flexibility
- Construction durable en fonte d’aluminium
- Finition en poudre noire
- Applications de grande capacité et multiservices
- Sous-plaques de système ouvertes pour une flexibilité maximale des données

Général

Numéro de catalogue	S1SPTRAC
Couleur	
La construction	Fonte d’aluminium
Forme de la couverture	Rond
Indicateur RoHS de l’UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Noir
Type d’article	Flush Sub-Plate
Matériau	Composite
Méthode de montage	Jusqu’à l’encastrement dans le sol
Nombre de prises	Enjoliveur encastré pour (6) modules TracJack d’Ortronics, prise unique 20A, 125V
Type	
CUP	783585371252



Dimensions

Dimensions	5.36 in x 5.36 in x 6.26 in
Hauteur	6.26 in
Longueur	5.36 in
Largeur	5.36 in

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	cULus
--------------------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

- [Brochures - Floorbox Selection Guide](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - Legacy SystemOne Solution Drawing](#)
- [Dessin technique - S1SPTRAC AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_S1_DRAWING_PDF](#)
- [Dessins de vente - WDK_S1SPTRAC_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d’installation - WIRING_PD2286_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK P-30 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-23 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK P-29 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK O-22 Catalog Page](#)
- [Spécifications - S1SPTRAC](#)
- [Spécifications - Wiring S1SPTRAC Specification Sheet](#)