

## Spider II Portable Power, unité complète, style verrouillage, avec 6 prises 20A 125V - 1 prise 60A 3 phases Wye 120/208V AC, entrée et sortie

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [SCTLO](#)



Temporary Power Products, Spider II Portable Power, unité complète, style verrouillage, avec 6) prises 20A 125V - 1) 60A 3-Phase Wye 120/208V AC , entrée et sortie, jaune.

### Caractéristiques

- Modules GFCI individuels
- Boîtier métallique TYPE 3R et pattes robustes et résistantes aux abus
- Disjoncteurs à terminaison stab standard avec couvercle de levage muni d'un joint d'étanchéité

### Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - Emplacements intérieurs et extérieurs humides et secs

### Général

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numéro de catalogue            | SCTLO   |
| Couleur                        |   |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Non   |
| Conditions environnementales   | Intérieur et extérieur  |
| Type d'article                 | Twist-Lock® Singles   |
| Matériau                       | Thermoplastique   |
| Matériau - Matériel de montage | Non montés, portables   |
| Nombre de pôles                | 4 pôles   |
| Série                          | Spider II   |
| Type                           | Réceptacles à lame droite 6-20A, 125V, 1-60A, 3 phases Wye 120/208V AC, entrée et sortie, jaune |
| CUP                            | 783585940014  |

### Dimensions

Taille de l'affichage      Produit de taille standard

### Caractéristiques électriques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Intensité nominale           | 60 A  |
| Connectivité                 | Pré-câblé   |
| Courant / Intensité nominale | 60 A  |
| Valeur nominale actuelle     | 60 A  |
| Phase                        | Triphasé  |
| Tension Rating               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Triphasé 120 VAC</li><li>• Triphasé 208 VAC</li></ul> |
| Tension nominale Description | Triphasé 120/208 VAC  |
| Puissance                    | 12480   |

### Chef d'orchestre

Nombre de fils      Mise à la terre à 5 fils

### Certifications et conformité

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Norme(s) industrielle(s) | Homologué UL et cUL               |
| Nema Rating              | 6) L5-20R, 1) 60A Non-NEMA In/Out |

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_SCTLO\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Education Application Guide](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1869\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK H-12 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring SCTLO Specification Sheet](#)  
[Spécifications - SCTLO](#)



Une marque Hubbell