

Interrupteurs à bascule de qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, trois voies éclairées, 20A 120/277V AC à bascule, Amérique du Nord

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP1223ILRNA](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs à bascule, trois voies éclairées, 20A 120/277V AC, bascule rouge, Amérique du Nord.



Caractéristiques

- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Vis de montage captive nettoyant le filetage
- Les versions éclairées utilisent des diodes électroluminescentes pour une durée de vie plus longue.

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Utilise le connecteur SNAPConnect

Général

Action	SPDT
Numéro de catalogue	SNAP1223ILRNA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Indicateur	Lumière allumée avec charge éteinte
Type d'indicateur(s)	Blue LED
Type d'article	Interrupteur à bascule lumineux à trois voies
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Illuminé
Style	Trois voies
Type	Toggle
CUP	783585186689

Dimensions

Dimensions	4.18 in x 1.3 in x 1.74 in
Hauteur	1.74 in
Longueur	4.18 in
Largeur	1,3 pouce

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons

10

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - SNAP1223ILRNA AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_SNAP1223_DRAWING_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - SNAPConnect® Devices

Manuels d'installation - WIRING_PD2403_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK D-8 Catalog Page

Spécifications - SNAP1223ILRNA

Spécifications - Wiring SNAP1223ILRNA Specification Sheet

Vidéo - SNAPConnect Devices



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-SNAP1223ILRNA-SPEC-FR | REV 7/2024