

Dispositifs à lame droite, prises, décorateur, duplex, qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 20A 125V AC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP20USBI](#)

Dispositifs à lame droite, prises, décorateur, duplex, qualité commerciale/industrielle, SNAPConnect, deux ports USB type 2.0 3 Amp 5 Volt, 20A 125V AC, 2 pôles 3 fils mise à la terre, 5-20R, ivoire.



Caractéristiques

- Deux ports USB 3 Amp, 5V DC, type A, classe 2.0
- Prise double décorative inviolable
- Voyant DEL vert indiquant que l'alimentation USB est disponible
- Compatible avec les appareils USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Réceptacle certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #14-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à UL 498 et CSA
- Mécanique - Port USB - Acier inoxydable Prévu pour 10 000 insertions et retraits de fiches

Général

Numéro de catalogue	SNAP20USBI
Couleur	Ivoire
Puissance - Maximum	1
Type d'indicateur(s)	LED verte
Type d'article	SNAPConnect USB Charger Style Line Decorator Duplex Receptacle
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Chargeur USB
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Résistant à l'effraction
CUP	883778305429

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,75 in x 1,54 in
Hauteur	1.54 in
Longueur	3.28 in
Largeur	1.75 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué cETLus selon UL498
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - SNAP20USBI AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_SNAP20USB_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2603_INSTALLINST](#)
[Spécifications - Wiring SNAP20USBI Specification Sheet](#)
[Spécifications - SNAP20USBI](#)
[Vidéo - SNAPConnect Devices](#)
[Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-SNAP20USBI-SPEC-FR | REV 7/2024