

Interrupteurs décoratifs de qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, unipolaires, 20A 120/277V AC, Amérique du Nord

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP2121GYNA](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs décoratifs, unipolaires, 20A 120/277V AC, gris, Amérique du Nord.



Caractéristiques

- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Vis de montage captive nettoyant le filetage
- L'agrafe de mise à la terre assure la continuité avec la boîte murale.

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Utilise le connecteur SNAPConnect

Général

Numéro de catalogue	SNAP2121GYNA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Interrupteur unipolaire Style Line Decorator
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Usage général
Style	Unipolaire
Type	Bascule/Décorateur
CUP	783585189765

Dimensions

Dimensions	4.28 in x 1.44 in x 1.54 in
Hauteur	1.54 in
Longueur	4.28 in
Largeur	1.44 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à 1500V AC minimum pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC
Tension nominale Description	120-277 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - SNAP2121GYNA AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_SNAP2121_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2403_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK D-9 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring SNAP2121GYNA Specification Sheet](#)
[Spécifications - SNAP2121GYNA](#)
[Vidéo - SNAPConnect Devices](#)



Une marque Hubbell