

Interrupteurs décoratifs de qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, unipolaires éclairés, 20A 120/277V AC, Amérique du Nord

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP2121ILWNA](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs décoratifs, unipolaires lumineux, 20A 120/277V AC, blanc, Amérique du Nord.



Caractéristiques

- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Vis de montage captive nettoyant le filetage
- L'agrafe de mise à la terre assure la continuité avec la boîte murale.

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Utilise le connecteur SNAPConnect

Général

Numéro de catalogue	SNAP2121ILWNA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Indicateur	Lumière allumée avec charge éteinte
Type d'indicateur(s)	Blue LED
Type d'article	Interrupteur décoratif unipolaire Style Line Illuminated
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Illuminé
Style	Unipolaire
Type	Bascule/Décorateur
CUP	783585186313

Dimensions

Dimensions	4.28 in x 1.44 in x 1.54 in
Hauteur	1.54 in
Longueur	4.28 in
Largeur	1.44 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à 1500V AC minimum pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons

10

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - SNAP2121ILWNA AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_SNAP2121_DRAWING_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Healthcare Product Solutions

Littérature - Installation Efficient Product Solutions

Littérature - SNAPConnect® Devices

Manuels d'installation - WIRING_PD2403_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK X-15 Catalog Page

Page du catalogue - WDK D-9 Catalog Page

Spécifications - Wiring SNAP2121ILWNA Specification Sheet

Spécifications - SNAP2121ILWNA

Vidéo - SNAPConnect Devices



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-SNAP2121ILWNA-SPEC-FR | REV 7/2024