

Interrupteurs et commandes
d'éclairage, qualité
industrielle/commerciale, série
SNAPConnect, interrupteurs
décoratifs, trois voies, 20A
120/277V AC, ivoire, Amérique du
Nord

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP2123INA](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité
industrielle/commerciale, série SNAPConnect, interrupteurs
décoratifs, trois voies, 20A 120/277V AC, ivoire, Amérique du
Nord.

Caractéristiques

- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Vis de montage captive nettoyant le filetage
- L'agrafe de mise à la terre assure la continuité avec la boîte murale.

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Utilise le connecteur SNAPConnect



Général

Action	SPDT
Numéro de catalogue	SNAP2123INA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Interrupteur décoratif à trois voies Style Line
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Usage général
Style	Trois voies
Type	Bascule/Décorateur
CUP	783585189857

Dimensions

Dimensions	4.28 in x 1.44 in x 1.54 in
Hauteur	1.54 in
Longueur	4.28 in
Largeur	1.44 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC
Tension nominale Description	120-277 VAC

Certifications et conformité		Documentation
Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL	Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Logistique	Quantité de cartons	Dessin technique - SNAP2123INA AutoCAD Drawing
		Dessins de vente - WDK_SNAP2123_DRAWING_PDF
	10	Garantie - Industrial & Commercial Products
		Littérature - SNAPConnect® Devices
		Manuels d'installation - WIRING_PD2403_INSTALLINST
		Page du catalogue - WDK D-9 Catalog Page
		Spécifications - SNAP2123INA
		Spécifications - Wiring SNAP2123INA Specification Sheet
Vidéo - SNAPConnect Devices		