

## Dispositifs à lame droite, de qualité hospitalière, résistants aux manipulations, prises, simplex, SNAPConnect, de qualité hospitalière, 15A 125V, 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [SNAP8210BLTR](#)

Dispositifs à lame droite, de qualité hospitalière, inviolables, prises, simplex, SNAPConnect, de qualité hospitalière, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-15R, nylon, bleu.



### Caractéristiques

- SNAP audible, indiquant une connexion solide
- Réduit le temps d'installation
- Réceptacle unique, inviolable
- Assemblé aux Etats-Unis

### Performance

- Électrique : Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique : Tension diélectrique Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Mécanique : Les caractéristiques d'identification du produit font partie intégrante de l'appareil.
- Environnement : Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement : Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- minimum -40°C (sans impact)

### Général

Numéro de catalogue	SNAP8210BLTR
Couleur	
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Visage lisse
Matériau	Nylon
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Classe d'hôpital
Style	Visage lisse
Type	Résistant à l'effraction
CUP	783585557625

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,625 in x 1,1 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1,1 pouce
Longueur	3.28 in
Largeur	1.625 en

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Connecté
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#12 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié selon CSA, C22.2, No. 42 File 285</li><li>• Fed. Spec. W-C-596</li><li>• Conforme à la norme NEMA® WD-6</li><li>• Répertoire UL selon UL498 Dossier no E2186</li></ul>
Nema Rating	5-15R

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

## Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessin technique - SNAP8210BLTR AutoCAD Drawing](#)

[Dessins de vente - WDK\\_SNAP8210TR\\_DRAWINGS\\_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Littérature - Duct Products Guide](#)

[Littérature - Electrical Products - Healthcare Solutions](#)

[Manuels d'installation - WIRING\\_pd2502\\_INSTALLINST](#)

[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2702\\_INSTALLINST](#)

[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2485\\_INSTALLINST](#)

[Spécifications - SNAP8210BLTR](#)

[Spécifications - Wiring SNAP8210BLTR Specification Sheet](#)

[Vidéo - SNAPConnect Devices](#)

[Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-SNAP8210BLTR-SPEC-FR | REV 7/2024