

Plaques murales et boîtes, plaques métalliques, 2 groupes, 2) ouvertures GFCI, taille standard, acier inoxydable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [SS262](#)

Plaques murales et boîtes, plaques métalliques, 2 groupes, 2) ouvertures GFCI, taille standard, acier inoxydable.



Caractéristiques

- Environments subjected to heavy abuse
- Ideal for highly corrosive environments
- Magnetic: 17.0% Chromium, Less than 0.5% Nickel
- Idéal pour les environnements hautement corrosifs
- Magnétique : 17,0 hromium, moins de 0,5% de nickel
- La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
- Non magnétique.

Général

Numéro de catalogue	SS262
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Acier inoxydable• Acier inoxydable
La construction	Estampillé
Cutout	2) Décorateur
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Plaques murales décoratives
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	2-Gang
Température de fonctionnement	De -40°C à 85 °C
Orientation	Montage vertical
Taille	2-Gang
Type	
CUP	883778201677

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Épaisseur	0.04
Poids	0,1 lb

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	8000

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Page du catalogue - WDK D-19 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK N-5 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK Z-12 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-45 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK O-39 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring SS262 Specification Sheet](#)
[Spécifications - SS262](#)