

Plaques murales et boîtes, plaques
métalliques, 1 groupe, 1) ouverture
de 1,60", taille standard, acier
inoxydable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SS720](#)

Dispositifs Twist-Lock®, plaques murales, 1 groupe, accessoires
pour dispositifs à 3, 4 et 5 fils de 20 et 30 ampères, acier
inoxydable 302/304, 0,9 po (0,035 po), fini brossé horizontal.

Caractéristiques

- Used with Single Receptacles with Face Dia. 1.60" (40.6)
- Idéal pour les environnements hautement corrosifs
- Non magnétique
- Film protecteur en plastique aide à prévenir les rayures et les dommages
- Ouverture simple de 1,60 po (40,6 mm) de diamètre

Général

Numéro de catalogue	SS720
Couleur	• Acier inoxydable • Acier inoxydable
Construction	Estampillé
Cutout	1) Ouverture de 1,60
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Plaques murales, 1 gang
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	1-Gang
Température de fonctionnement	De -40 °C à 85 °C
Orientation	Montage vertical
Taille	1-Gang
Style	Pour les appareils 20A et 30A à 3-5 fils
Type	
CUP	883778201165



Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Épaisseur	0.035
Poids	0,1 lb

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	12600

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Page du catalogue - WDK AA-11 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK N-18 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-52 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK N-8 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK O-39 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring SS720 Specification Sheet](#)
[Spécifications - SS720](#)