

Plaques murales et boîtes, plaques
métalliques, 1 groupe, 1) ouverture
de 1,70", taille standard, acier
inoxydable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SS725](#)

Dispositifs Twist-Lock®, plaques murales pour prises de courant,
acier inoxydable 302/304, 0,9 mm (0,035 po), fini brossé
horizontal.

Caractéristiques

- Utilisé avec des réceptacles simples dont le diamètre de la face est de 1,74" (44,2). 1.74" (44.2)

Général

Numéro de catalogue	SS725
Couleur	- Acier inoxydable - Acier inoxydable
La construction	Estampillé
Cutout	1) Ouverture de 1,70
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Plaques murales de prise de courant
Matériau	Acier inoxydable, type 302/304
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	1-Gang
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Orientation	Montage vertical
Taille	Standard
Style	1-Simple - 1.74 in. Trou
Type	
CUP	883778201189



Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Épaisseur	0.035
Poids	0.1 lb

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	13200

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Page du catalogue - WDK AA-11 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK N-18 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-49 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK N-8 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring SS725 Specification Sheet](#)
[Spécifications - SS725](#)