

Plaques murales et boîtes, plaques métalliques, 2 groupes, 1) 1.40" d'ouverture, taille standard, acier inoxydable. Ouverture, taille standard, acier inoxydable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SS747](#)



Plaques murales et boîtes, plaques métalliques, 2 groupes, 1) ouverture de 1,40", taille standard, acier inoxydable. Ouverture de 1,40", taille standard, acier inoxydable.

Caractéristiques

- Idéal pour les environnements hautement corrosifs
- Non-magnétique
- Film plastique protecteur pour éviter les rayures et les dommages

Général

Numéro de catalogue	SS747
La construction	Estampillé
Cutout	1) Ouverture de 1,40
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Montage à vis
Matériau	Acier inoxydable, type 302/304
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	2-Gang
Orientation	Montage vertical
Taille	Standard
Style	1-Single - 1.40 in. Trou
Type	Célibataire
CUP	883778201240

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Épaisseur	0.035

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Page du catalogue - WDK N-7 Catalog Page](#)
[Spécifications - SS747](#)
[Spécifications - Wiring SS747 Specification Sheet](#)

