

Temporary Power Products, Spider II Portable Power, Replacement Parts, Supervisory Kit, 50A

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SSK](#)

Temporary Power Spider II Portable Power, Replacement Supervisory Kit, 50A.

Général


Numéro de catalogue	SSK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur/extérieur
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	2 pôles
Style	Kit de supervision Spider
Type	Pièce de rechange
CUP	783585369570

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Courant / Intensité nominale	50 A
Phase	Monophasé



Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
----------------	--------------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL 1640 cUL et CSA, UL 943
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK H-13 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring SSK Specification Sheet](#)
[Spécifications - SSK](#)