

Prise double pour chargeur USB,
20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la
terre

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [USB20ACW](#)

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, 1) ports USB "C" et "A" de 3,1 A, blanc.

Caractéristiques

- Sortie USB haute puissance de 3,1 ampères et 5 volts
- Un port de type A, un port de type C
- Grade résistant à l'effraction Compatible Duplex
- Ports USB classés 10 000 cycles

Général

Numéro de catalogue	USB20ACW
Couleur	
Conditions environnementales	
Isolation	N/A
Matériau	Composite
Méthode de montage	Vis de montage
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Hubbell-PRO
Taille	Produit de taille standard
Style	Décorateur de lignes de style
Température nominale	Maximum continu 75°C, minimum -40°C (sans impact)
Type	
CUP	883778310119

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Rigidité diélectrique	1500 V Résistance
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Puissance	1815 W



Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14-10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué cULus selon UL498, UL1310
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WIRING_M14078_SALESDRAWING](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Residential Catalog](#)
[Littérature - Property Management | Home Enhancements | Innovation and Convenience](#)
[Littérature - Differentiate Your Property](#)
[Littérature - Multifamily Property Tech Enhancements](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2895_INSTALLINST](#)
[Spécifications - WIRING_USB20ACW_spec](#)
[Spécifications - USB20ACW](#)