HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue USB20AI

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, 2) ports USB de 3,1 A, marron.

Général

Numéro de catalogue	USB20AI
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	N/A
Matériau	Composite
Méthode de montage	Vis de montage
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Hubbell-PRO
Taille	Produit de taille standard
Style	Décorateur de lignes de style
Température nominale	Maximum continu 75°C, minimum -40°C (sans impact)
Type	Deux ports USB de type A
CUP	883778310041

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Rigidité diélectrique	Résistance à 1500 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Puissance	1815 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14-10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué cULus selon UL498, UL1310
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	3500

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessins de vente - WIRING_M14078_SALESDRAWING
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - Residential Catalog
Manuels d'installation - WIRING_PD2895_INSTALLINST
Spécifications - USB20AI
Spécifications - WIRING_USB20AI_spec

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés