


Prise double pour chargeur USB,
20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la
terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A,
ivoire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [USB20C5I](#)

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise
à la terre, 5-20R, 2) ports USB "C" de 5A, ivoire.



Général

Numéro de catalogue	USB20C5I
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Usage intensif
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Deux ports Type-C
CUP	883778307515

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - USB20C5I AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_USB20C5_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - USB Charging Centers](#)
- [Littérature - Residential Product Guide](#)
- [Littérature - USB Charging Receptacles](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2705_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring USB20C5I Specification Sheet](#)
- [Spécifications - USB20C5I](#)