


## Prise double pour chargeur USB, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, 2) ports USB 5A "A", rouge

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [USB8200A5R](#)

Prise double pour chargeur USB, de qualité hospitalière, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, 2) ports USB "A" de 5A, rouge.



### Général

Número de catalogue	USB8200A5R
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Classe d'hôpital
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Deux ports de type A
CUP	883778307072

### Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension nominale Description	125 V

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

### Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - USB8200A5R AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_USB8200A5\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Duct Products Guide](#)  
[Littérature - Hospital Grade USB Receptacles](#)  
[Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2705\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK L-10 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring USB8200A5R Specification Sheet](#)  
[Spécifications - USB8200A5R](#)