

Prise double pour chargeur USB, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, 1) 5A USB "C" et ports "A", noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [USB8200AC5BK](#)

Prise double pour chargeur USB, qualité hôpital, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, 1) 5A USB "C" et ports "A", noir.



Général

Numéro de catalogue	USB8200AC5BK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Classe d'hôpital
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Un port de type A, un port de type C
CUP	883778307348

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - USB8200AC5BK AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_USB8200AC5_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Duct Products Guide](#)
- [Littérature - Hospital Grade USB Receptacles](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2705_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK L-10 Catalog Page](#)
- [Spécifications - USB8200AC5BK](#)
- [Spécifications - Wiring USB8200AC5BK Specification Sheet](#)