

Prise double pour chargeur USB, qualité hôpital, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, 2) ports USB "C" 5A, rouge

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [USB8200C5R](#)

Prise double pour chargeur USB, de qualité hospitalière, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, 2) ports USB "C" de 5A, rouge.



Caractéristiques

- Sortie USB haute puissance de 5 ampères et 5 volts
- Deux ports USB de type C
- Résistant à l'effraction Compatible Duplex de qualité hospitalière
- Ports USB avec 10 000 cycles de fonctionnement

Général

Numéro de catalogue	USB8200C5R
Couleur	Rouge
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Classe d'hôpital
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Deux ports Type-C
CUP	883778307638

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils 3 fils

Certifications et conformité

Nema Rating 5-15R

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - USB8200C5R AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_USB8200C5_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Duct Products Guide](#)
[Littérature - Hospital Grade USB Receptacles](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2705_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK L-10 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring USB8200C5R Specification Sheet](#)
[Spécifications - USB8200C5R](#)

