


Prise double pour chargeur USB, qualité hôpital, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, 2) ports "C" de 5A, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [USB8300C5GY](#)

Prise double pour chargeur USB, de qualité hospitalière, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 5-20R, 2) ports "C" de 5A, gris.



Général

Número de catalogue	USB8300C5GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Classe d'hôpital
Style	Décorateur de lignes de style
Type	Deux ports Type-C
CUP	883778307683

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Certifications et conformité

Nema Rating	5-20R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - USB8300C5GY AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_USB8300C5_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Duct Products Guide](#)
[Littérature - Hospital Grade USB Receptacles](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2705_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK L-10 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring USB8300C5GY Specification Sheet](#)
[Spécifications - USB8300C5GY](#)