

Plaques murales et boîtes,
couvercles étanches, 1 groupe, pour
grands appareils à bride, taille
standard, polyester
thermoplastique renforcé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [WP2](#)

Plaques murales et boîtes, couvercles étanches, 1 groupe, pour
grands appareils à bride, taille standard, polyester
thermoplastique renforcé.

Caractéristiques

- Gray thermoplastic, corrosion resistant
- Weatherproof Plate for Flanged Inlets and Flanged Receptacles
- Thermoplastique gris résistant à la corrosion
- Plaque résistante aux intempéries pour entrées et prises à brides

Général

Numéro de catalogue	WP2
Couleur	• Gray • Gris
La construction	Moulé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Couvertures d'étanchéité
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Polyester, renforcé par des thermoplastiques (RTP)
Matériau - Matériel de montage	Montage vertical FS/FD - Vis de montage
Nombre de prises	1-dispositif
Nombre de gangs	1-Gang
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Style	Pour les entrées et les réceptacles à brides
Type	
CUP	783585392288



Dimensions

Dimensions	4,56 in x 1,29 in x 2,84 in
Taille de l'affichage	1-Gang
Hauteur	2.84 in
Longueur	4.56 in
Poids	0,3 lb
Largeur	1.29 in

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	1440

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_WP2_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1557_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK N-19 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK B-52 Catalog Page](#)
- [Spécifications - WP2](#)
- [Spécifications - Wiring WP2 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - WP2](#)