

## N4X Porte simple murale 30X24X12 Aluminium

Par Wiegmann

No de catalogue [ALN4302412](#)

N4X Porte simple murale 30X24X12 Aluminium.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	ALN4302412
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Moraillon et agrafe
Matériau	Aluminium
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Série	ALN4
Type	Enceinte
CUP	786725373833

### Dimensions

Capacité cubique	8640 cu.in
Profondeur	12 en
Hauteur	30 en
Poids	33 lb
Largeur	24 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"><li>• cULus</li><li>• IEC</li></ul>
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)  
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - ALN4302412-MOD](#)  
[Dessin technique - HWDALN4302412-S](#)  
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)  
[Dessins de vente - HWDALN4302412-S](#)  
[Modèles 3D - ALN4302412](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - ALN4302412](#)  
[Spécifications - ALN4302412](#)