

N12 JIC Couvercle à soulever 8X6X3 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [B080603](#)

N12 JIC Lift-Off Cover 8X6X3 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Caractéristiques

Les corps sont fabriqués en acier de calibre 14 et les portes en acier de calibre 16. Les joints soudés en continu sont lisses au sol et ne comportent pas de débouchures ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile. Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire. Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière optionnel. Les colliers de serrage externes sont rapides et faciles à utiliser. Le couvercle se soulève. Une chaîne retient le couvercle au boîtier lorsqu'il est retiré. Dispositions pour la mise à la terre.

Général

Numéro de catalogue	B080603
Couleur	Ansi-61 gris texturé
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Décollage
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Texturé
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Type	Enceinte
CUP	786725330607

Dimensions

Profondeur réelle	3.5 in
Profondeur	4 dans
Hauteur	8 en
Poids	5.3 lb
Largeur	6 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDB080603-S](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - B080603-MOD](#)
[Dessins de vente - HWDB080603-S](#)
[Modèles 3D - B080603](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - B080603](#)
[Spécifications - B080603](#)