

N4X JIC Charnière continue 6X4X4 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [BN4060404CHSS](#)

N4X JIC Charnière continue 6X4X4 en acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	BN4060404CHSS
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Série	BN4-CHSS
Type	Enceinte
CUP	786725378531

Dimensions

Capacité cubique	96 cu.in
Profondeur	4 dans
Hauteur	6 dans
Poids	5.3 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDBN4060404CHSS-S](#)
[Dessins de vente - HWDBN4060404CHSS-S](#)
[Fiches de vente - Nema 4X Stainless Steel Enclosures](#)
[Modèles 3D - BN4060404CHSS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - BN4060404CHSS](#)
[Spécifications - BN4060404CHSS](#)